

# marko

## Multikast-Schränke



## Inhaltsangabe

Halbschränke Marko-Multikast	4
Aufsatzschränke Marko-Multikast	10
Hochschränke Marko-Multikast	12
Optionen und Einzelheiten	13



## Kreativ und flexibel

Die Zahl der Anwendungsmöglichkeiten für Marko-Multikast-Schränke ist endlos. Die Zeit, in der ein Schrank nur als funktionelles Aufbewahrungsmöbel benutzt wurde, ist vorbei. Gegenwärtig werden Aufbewahrungsmöbel immer häufiger in Klassenräumen und an Arbeitsplätzen eingesetzt. Aber auch in allgemeinen Räumen für interne Betreuung oder Förderunterricht sowie in Personalräumen.

Dank der schön ausgeführten Rückseite können Marko-Multikast-Schränke zugleich frei im Raum aufgestellt werden, um Räume zum Beispiel in Verkehrsbereiche und Relax- und Leseecken aufzuteilen. Lenkrollen unter den Marko-Multikast-Schränken machen das Ganze flexibel. In Kombination mit dem Flexi 90-Tischprogramm schaffen Sie auf einfache Weise Anordnungen, mit denen Auszubildende und Schüler gruppenweise oder eben selbständig arbeiten können.

## Solide und praktisch

Marko-Multikast-Schränke sind äußerst solide. Aufgebaut aus Rundstahlrahmen, an denen nicht nur die Seitenwände, die Tischplatte und der Boden, sondern auch die Stellfüße oder Lenkrollen montiert sind. Alle Schränke sind mit einer Rückwand und einer oder mehreren Trennwänden versehen. Marko-Multikast-Schränke sind in 3 Breiten- und diversen Höhenmaßen lieferbar und können offen, geschlossen oder in Kombination mit Schubladen ausgeführt werden. Eine große Auswahl an Stahl- und Holzfarben sorgt dafür, dass die Marko-Multikast-Schränke jederzeit zu Ihrer Einrichtung passen.

## Multifunktionell und inspirierend

Die vielen Abmessungen, Aufteilungen und Ausführungen sorgen dafür, dass Marko-Multikast-Schränke in jeder Situation Anwendung finden können. Unsere Berater geben Ihnen gerne Anregungen und beraten Sie gerne bei einer Auswahl, die speziell zu Ihrer Situation passt.



# Halbschränke Marko-Multikast



**MM Schrank 6551**  
- 1240x933x425mm



**MM Schrank 6552**  
- 1240x933x425mm



**MM Schrank 6553**  
- 1240x933x425mm



**MM Schrank 6567**  
- 1240x933x425mm  
- Für 6 cm Materialkästen



**MM Schrank 6561**  
- 1240x933x425mm  
- Für 8 cm Materialkästen



**MM Schrank 6569**  
- 1240x933x425mm  
- Für 12 cm Materialkästen



**MM Schrank 6550**  
- 1240x933x425mm



**MM Schrank 6555**  
- 1500x933x425mm



**MM Schrank T6553**  
- 1240x933x425mm



**MM Schrank 6556**  
- 2000x933x425mm  
- Standardmäßig mit Lenkrollen ausgestattet



**MM Schrank 6568**

- 1240x933x425mm
- Für 6 cm Materialkästen  
(können separat bestellt werden)



**MM Schrank 6562**

- 1240x933x425mm
- Für 8 cm Materialkästen  
(können separat bestellt werden)



**MM Schrank 6560**

- 1240x933x425mm
- Für 12 cm Materialkästen  
(können separat bestellt werden)



**MM Schrank 6563**

- 1240x933x425mm
- Für 8 cm Materialkästen  
(können separat bestellt werden)



**MM Schrank 6574**

- 1500x933x425mm
- Für 6 cm Materialkästen  
(können separat bestellt werden)



**MM Schrank 6577**

- 1500x933x425mm
- Für 8 cm Materialkästen  
(können separat bestellt werden)



Schubladenhöhe  
6 cm hoch  
in Rot, Blau  
und Anthrazit



Schubladenhöhe  
8 cm hoch  
in Rot, Blau  
und Anthrazit



Schubladenhöhe  
12 cm hoch  
in Rot, Blau  
und Anthrazit





**MM Schrank 6570**  
- 1240x933x425mm



**MM Schrank 6575**  
- 1500x933x425mm



**MM Schrank 6566**  
- 935x933x700



**MM Schrank 6576**  
- 2000x933x425mm  
- Standardmäßig mit Lenkrollen ausgestattet

## Multifunktionelles Schrankprogramm

In kleineren Zimmern braucht kein Raum verloren zu gehen. Sie können den Raum durch Nutzung der Höhe sehr effizient benutzen. Das Sortiment von Marko-Multikast-Schränken bietet dafür eine große Auswahl an Hoch- und Aufsatzschränken. Aufsatzschränke werden auf Halbschränke Marko-Multikast aufgesetzt. Hohe Marko-Multikast-Anordnungen brauchen in einem größeren Raum nicht nur als Wandmöbel zu dienen, sondern können auch als schallschluckende Trennwand benutzt werden. Die Rückseite der Marko-Multikast-Schränke ist mit einer melaminierten Platte oder einer Weißwandtafel oder Pinnwand schön fertigbearbeitet.







# Aufsatzschränke Marko-Multikast



**MM Schrank 6580**

- Aufsatzschrank (BxHxT) 1240x1200x425mm



**MM Schrank 6581**

- Aufsatzschrank (BxHxT) 1240x1200x425mm



**MM Schrank 6584**

- Aufsatzschrank (BxHxT) 1240x1200x425mm



**MM Schrank 6586**

- Aufsatzschrank (BxHxT) 1240x1200x425mm

- Optional: Ablagebretter und/oder  
Schubladenführungen mit Kunststoff  
Materialkästen (zur Verwendung wie  
Postfachschrank)



**MM Schrank 6584 & 6555**

- Marko-Multikast-Aufsatzschrank 6584 mit Unterschrank 6555



So steht ein Aufsatzschrank auf einem Marko-Multikast-Schrank

# Hochschränke Marko-Multikast

## Hohe MM Schrank

900x1935x425 mm (BxHxT)



**MM Schrank 6590**

- mit Einlegeböden



**MM Schrank 6590**

- mit Lektüreböden



**MM Schrank 6591**

- mit Einlegeböden  
- 2 Schubladen für  
Hängeordner



**MM Schrank 6591**

- mit Lektüreböden  
- 2 Schubladen für  
Hängeordner



**MM Schrank 6592**

- mit Einlegeböden  
- Unterschrank mit Drehtüren



**MM Schrank 6592**

- mit Lektüreböden  
- Unterschrank mit Drehtüren



**MM Schrank 6593**

- Schrank mit Drehtüren

# Optionen und Einzelheiten



**MM Schrank**

- mit Pinnwand auf der Rückwand



**MM Schrank**

- mit starrem Alu-Griff



Alu-Muschelgriff  
(optional)



Muschelgriff



Schloss



Schublade für  
A4-Hängeordner



Stellfuß



Lenkrolle

## Spiel mit Farbe

Das Sortiment von Marko-Multikast-Schränken bietet die Möglichkeit, mit Farbe zu spielen. Lassen Sie die Türen beispielsweise in einer auffallenden Farbe ausführen, wodurch der Schrank zu einem einzigen Ganzen mit der Einrichtung wird oder eben ins Auge springt. Lassen Sie sich von allen Möglichkeiten inspirieren.



werken



Marko – ein Leben lang

***marko***

Marko B.V. | [www.marko.de](http://www.marko.de) | [info@marko.nl](mailto:info@marko.nl) | T +31 (0)85 4012 555 | F +31 (0)85 4012 556  
Postadresse | Postfach 95 | 7900 AB Hoogeveen | Niederlande  
Besucheradresse | Rijnzathe 2 | Kantorenpark Oudenrijn | 3454 PV De Meern | Niederlande