



# OXYLIFE RESCUE

## CAMARA DE DESCOMPRESIÓN TRANSPORTABLE

Oxylife Rescue es una cámara de descompresión transportable. Puede acomodar a un paciente tumbado y a un asistente sentado.



Oxylife Rescue se utiliza principalmente para el transporte de buzos bajo presión desde el área del accidente a una instalación médica hiperbárica principal en el hospital.

Oxylife Rescue tiene una brida NATO giratoria, que permite la conexión a otras cámaras hiperbáricas sin perder presión y sin interrumpir el tratamiento.

Oxylife Rescue tiene también su propio panel de control, tubos de oxígeno y aire que permiten que todo el tratamiento se pueda realizar sin necesidad de ninguna otra cámara. Es capaz de una profundidad de operación equivalente a 100 metros

## PARAMETROS TECNICOS COMUNES

Diseño: pvho-1 y EN 13445

Certificados: ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad  
ISO 13458 Sistema de Gestión de Calidad  
de Productos Sanitarios  
97/23 EEN: Directiva de Equipos a Presión  
CE 97/23/EC

PVHO-1: Certificado para acrílico

Presión de trabajo: 10 bar (100 metros de profundidad)

Test de presión: 15 bar

Temperatura de trabajo: -10 / + 50°C

Diámetro de la cámara: 1334 mm

Largo de la cámara: 2727 mm

Volumen de la cámara: 2.25 m<sup>3</sup>

Peso de la cámara: 850 kg

Material: P265 GH Recipiente de presión de acero

## EQUIPOS

Puerta

Brida Stanag giratoria

Base patín

Ojos de buey

Camilla para paciente

Asiento para asistente

Bloqueo médico

Colector BIBS

Sistema de iluminación led

Sistema de comunicación

Teléfono

Manómetro

Termómetro

Analizador de oxígeno

Válvulas de control

## OPCIONALES

Extintor de incendios


Mascaras BIBS

Depurador



Botellas de oxígeno y regulador

Botellas de aire y regulador

Oxylife Rescue se puede conectar a una cámara hiperbárica en el hospital por brida Stanag.



Oxylife Rescue se puede conectar a un bloqueo de transferencia del adaptador Oxylife. Se considera como un bloqueo de entrada. Estas dos cámaras juntas hacen una cámara de bloqueo doble única.



UBICACIÓN:

Polígono Industrias Las Cárcavas II Nave 5 C/Romanos s/n  
45200 Illescas, Toledo

CONTACTO:

info@oxybarica.com

+34 91 109 17 33

www.oxybarica.es

